

Ventosa piatta (ovale)

## SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01053



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Connessione	G1/8"-IG
Dimensione (lxl)	30x10
Materiale del nipplo	Alluminio

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Larghezza ventosa Bs	9,40 mm
Ls	29,40 mm
Lmax.(S)	30,50 mm
Bmax(S)	11,50 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01053](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01053)

1

Ventosa piatta (ovale)

## SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01053



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	7,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	12,20 N
Peso	7,5 g
Volume	0,516 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.05.01053](http://www.schmalz.com/10.01.05.01053)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.05.01053

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (ovale)	SGO 30x10 SI-HD-65 N022	10.01.05.01037
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123
Morsetto a due orecchie	ZOKL 11-13	10.07.10.00032



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01053](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01053)