

Art.-Nr.: 10.01.06.00079

**Données techniques**


Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	22,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/8"-M
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

Hauteur H	25,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
d2	11,7 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	21,5 mm
Diamètre Dmax(S)	25,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00079

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00079

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	15,20 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,70 N
Poids propre	5,80 g
Volume	1,400 cm ³
Taille	22,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA
Connexion	G1/8-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Données de commande accessoires 10.01.06.00079**

Typ	Nombre d'article
Schmalz Pad Insert PEEK SPI 21 PEEK	10.01.06.03285

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.00079**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735

**Données de commande pièces d'usure 10.01.06.00079**

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde) FGA 22 NBR-55 N016	10.01.06.00097

