

Art.-Nr.: 10.01.06.00112



FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	25.00
Körük Sayısı	3.5
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSGB (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGB tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGB, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	51.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	10.0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	22.0 mm
Çap Ds	23.0 mm
Çap Dmax(S)	26.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Art.-Nr.: 10.01.06.00112

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 049
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25.0 mm
Çekme kuvveti	20.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.50 N
Ağırlık	9.8 g
Cilt	7.071 cm ³
Boyut	25.00
Körük Sayısı	3.5
Ürün ailesi	FSGB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00112

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00112**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N049 G1/8-AG DN300
	10.01.06.01693

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00112**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGB 25 NBR-55 N049
	10.01.06.00109

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00112