

Art.-Nr.: 10.01.06.00112



FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	3,5
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGB (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGB – parte in elastomero, disponibile in diversi materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGB, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	51,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	10,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	22,0 mm
Diametro Ds	23,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00112

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 049
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	20,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,50 N
Peso	9,8 g
Volume	7,071 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	FSGB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00112

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00112**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N049 G1/8-AG DN300
	10.01.06.01693

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00112**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGB 25 NBR-55 N049
	10.01.06.00109

