Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

FGA 110 NBR-70 N010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	70,0 Shore A
Misura	110,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione FGA 110 NBR-70 N010

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	55,00 mm
Diametro esterno D1	123,0 mm
Diametro della testa Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Freccia elastica Z	29,5 mm
Diametro Ds	111,0 mm
Altezza H4	8,00 mm
Diametro Dmax(S)	130,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	70,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	85,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	280,00 N
Peso	278,1 g
Misura	110,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.00114**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00114

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it