Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

FGA 110 NBR-70 N010

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	70,0 Shore A
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 110 NBR-70 N010

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	123,0 mm
Diamètre de la tête Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Allongement du ressort Z	29,5 mm
Diamètre Ds	111,0 mm
Hauteur H4	8,00 mm
Diamètre Dmax(S)	130,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	70,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	85,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	280,00 N
Poids propre	278,1 g
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.00114**

Données de commande des accessoires 10.01.06.00114

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr