


Art.-Nr.: 10.01.06.00142



FG 62 NBR-55 N018

技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	62.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 62 NBR-55 N018

デザインデータ

高さ H2	13.00 mm
高さ H	54.00 mm
外径 D1	62.0 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
d2	29.5 mm
内径 d	8.00 mm
スプリングストローク Z	29.0 mm
径 Ds	62.2 mm
径 Dmax(S)	65.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.06.00142

 技術資料

対応ニップルファミリー	N 018
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	137.00 N
吸着力 (-600mbar)	41.01 N
質量	39.20 g
ポリウム	61.122 cm ³
サイズ	62.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.00142

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066