

Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Boyut	85,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE

**Tasarım verileri**

Yükseklik H	62,00 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
d2	50,2 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	15,0 mm
Çap Ds	82,5 mm
Çap Dmax(S)	86,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Teknik veriler**

Meme ucu ailesi	N 015
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	80,0 mm
Çekme kuvveti	250,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	140,00 N
Ağırlık	113,80 g
Cilt	75,897 cm ³
Boyut	85,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00170**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 85 VU1-72 N015 ON

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00170**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 85 VU1-72 N015 ON

