


Art.-Nr.: 10.01.06.00173



FG 30 VU1-72 N013

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	2,5



Datos de diseño FG 30 VU1-72 N013

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	12,00 mm
Altura H	40,00 mm
Diámetro exterior D1	30,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
Diámetro interior d1	15,0 mm
d2	15,0 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	15,0 mm
Diámetro Ds	29,0 mm
Altura H3	16,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00173

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 013
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	15,0 mm
Fuerza de arranque	32,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	13,50 N
Peso	8,6 g
Volumen	10,095 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00173

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.00173**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N013 G1/4-AG DN350	10.01.06.00183
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N013 G1/4-IG DN350	10.01.06.00180


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00173