


Art.-Nr.: 10.01.06.00173



FG 30 VU1-72 N013

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	パルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 30 VU1-72 N013

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	12.00 mm
高さ H	40.00 mm
外径 D1	30.0 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
内径d1	15.0 mm
d2	15.0 mm
内径d	8.00 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
径 Ds	29.0 mm
高さ H3	16.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00173



技術資料

属性	値
対応ニッブルファミリー	N 013
真空パッドの材質	パルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	15.0 mm
離脱力	32.00 N
吸着力 (-600mbar)	13.50 N
質量	8.6 g
ボリューム	10.095 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00173



データアクセサリを注文する 10.01.06.00173

Typ		製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N013 G1/4-AG DN350	10.01.06.00183
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N013 G1/4-IG DN350	10.01.06.00180


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00173