Ventosa a soffietto (tondo)

FG 60 VU1-72 N014

Art.-Nr.: 10.01.06.00174

FG 60 VU1-72 N014

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 60 VU1-72 N014

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	55,00 mm
Diametro esterno D1	60,0 mm
Diametro della testa Dk	21,0 mm
Diametro interno d1	20,0 mm
d2	36,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Freccia elastica Z	30,0 mm
Diametro Ds	59,0 mm
Altezza H3	18,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 60 VU1-72 N014

Art.-Nr.: 10.01.06.00174

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 014
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di strappo	100,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	61,00 N
Peso	36,6 g
Volume	68,277 cm^3
Misura	60,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.00174**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00174

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it