



Art.-Nr.: 10.01.06.00181



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Diámetro exterior D	16,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	6,0 mm
Longitud de montaje	15,00 mm
Tamaño nominal	600



Datos de diseño SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	29,50 mm
Longitud L2	11,50 mm
Longitud L	15,00 mm
Diámetro exterior D2	12,5 mm
Diámetro exterior D	16,50 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	6,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 014
Peso	10,4 g
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N014 G1/4-IG DN600



Art.-Nr.: 10.01.06.00181



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00181



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00181