




FGA 60 VU1-72 N014 ON

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione FGA 60 VU1-72 N014 ON

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	34,00 mm
Diametro esterno D1	60,0 mm
Diametro della testa Dk	21,0 mm
Diametro interno d1	20,0 mm
d2	40,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Freccia elastica Z	12,0 mm
Diametro Ds	57,0 mm
Altezza H3	22,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00207

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	120,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	75,00 N
Peso	29,2 g
Volume	34,270 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00207

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00207**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181

