




FGA 60 VU1-72 N014 ON

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 60 VU1-72 N014 ON

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	12.00 mm
高さ H	34.00 mm
外径 D1	60.0 mm
ヘッド径 Dk	21.0 mm
内径d1	20.0 mm
d2	40.0 mm
内径d	12.00 mm
スプリングストロークZ	12.0 mm
径 Ds	57.0 mm
高さ H3	22.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00207



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
離脱力	120.00 N
吸着力 (-600mbar)	75.00 N
質量	29.2 g
ボリューム	34.270 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00207



データアクセサリを注文する 10.01.06.00207

Typ		製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00207