

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00238



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Boyut	60.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

FSG VU1 vantuz (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FG VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	60.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
d2	36.0 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	30.0 mm
Çap Ds	59.0 mm
Çap Dmax(S)	62.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 60 VU1-72 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00238

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00238



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 014
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Çekme kuvveti	100.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	61.00 N
Ağırlık	46.8 g
Cilt	61.000 cm ³
Boyut	60.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00238



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00238

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
	10.01.06.00184



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00238

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 60 VU1-72 N014
	10.01.06.00174



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00238