



FSG 60 VU1-72 G1/4-AG


Technische Daten

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72,0 Shore A
Baugröße	60,00
Faltenanzahl	2,5
Anschluss	G1/4"-AG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Der Sauggreifer FSG VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ FG VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG VU1, Anschlussnippel SA-NIP



Konstruktionsdaten FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

Konstruktionsdaten

Höhe H	60,00 mm
Nenndurchmesser dn	6,00 mm
d2	36,0 mm
Gewinde G1	G1/4"-AG
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	30,0 mm
Durchmesser Ds	59,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	62,5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00238

**Technische Daten**

Nippelfamilie	N 014
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	50,0 mm
Abreißkraft	100,00 N
Saugkraft (-600mbar)	61,00 N
Gewicht	46,80 g
Volumen	61,000 cm ³
Baugröße	60,00
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	FSG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.00238**

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.06.00238**

Typ		Artikelnummer
Balgsauger (rund)	FG 60 VU1-72 N014	10.01.06.00174

