

Art.-Nr.: 10.01.06.00240

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Присоска FSGA VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGA VU1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах, опция с масляной канавкой
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA VU1, соединительный ниппель SA-NIP / соединительный диск SA-SCHE

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	49,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
d2	41,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	12,5 mm
Диаметр Ds	59,0 mm
Диаметр Dmax(S)	61,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00240



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 014
Материал присоски	Вулкolan VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	120,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	75,00 N
Вес	38,2 g
Объем	31,000 cm ³
размер	60,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00240



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00240

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 60 VU1-72 N014	10.01.06.00178



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00240

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 60 VU1-72 N014	10.01.06.00178

