

Art.-Nr.: 10.01.06.00240



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa FSGA VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo FGA VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros, opcionalmente con ranura de aceite
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGA VU1, boquilla de conexión SA-NIP / Disco de conexión SA-SCHE



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	49,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
d2	41,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	12,5 mm
Diámetro Ds	59,0 mm
Diámetro Dmax(S)	61,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00240

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 014
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de arranque	120,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	75,00 N
Peso	38,2 g
Volumen	31,000 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00240

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.00240**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 60 VU1-72 N014	10.01.06.00178

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.00240**

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 60 VU1-72 N014	10.01.06.00178

