

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 25 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00333



FSG 25 NBR-55 G1/8-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/8"-F
Вакуумное соединение	G1/8"-F
Материал ниппеля	алюминий

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 25 NBR-55 G1/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	46,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	10,0 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	18,0 mm
Диаметр Ds	23,0 mm
Диаметр Dmax(S)	26,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00333

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 25 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00333



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	19,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,71 N
Вес	9,0 g
Объем	5,400 cm ³
размер	25,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00333



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00333

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 22.5/13x2 MOS SI-15	10.01.06.02614
Диск фильтра	FD 18 120	10.01.06.02567
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 25 PEEK	10.01.06.03286



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00333

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00333

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 25 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00333



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.00333**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 25 NBR-55 N016	10.01.06.00335



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00333