

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 20 NBR-55 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.00373



FGA 20 NBR-55 N016

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 20 NBR-55 N016

Données de construction

Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	15,20 mm
Diamètre extérieur D1	19,9 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	11,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	18,1 mm
Hauteur H3	8,70 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 20 NBR-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00373



Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	4,70 N
Poids propre	1,70 g
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Données de commande accessoires 10.01.06.00373

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 18 PEEK	10.01.06.03284



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373