

Art.-Nr.: 10.01.06.00415



FSGA 33 NK-45 G1/4-IG


Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	33,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4"-HE
Conexión de vacío	G1/4"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño FSGA 33 NK-45 G1/4-IG

Datos de diseño

Altura H	42,00 mm
Diámetro nominal dn	4,40 mm
d2	17,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	38,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00415

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	39,60 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	13,60 N
Peso	16,00 g
Volumen	4,750 cm ³
Tamaño	33,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGA
Conexión	G1/4-IG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.00415**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
	10.01.06.01066

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.00415**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 33 NK-45 N018
	10.01.06.00426

