


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 43 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00417



FSGA 43 NK-45 G1/4-IG


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	43,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4"-F
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 43 NK-45 G1/4-IG

Tasarım verileri

Yükseklik H	42,60 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	21,9 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	10,0 mm
Çap Ds	38,0 mm
Çap Dmax(S)	47,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00417

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 43 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00417



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	60,0 mm
Çekme kuvveti	64,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	22,80 N
Ağırlık	19,00 g
Cilt	9,250 cm ³
Boyut	43,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00417

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
	10.01.06.01066



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00417

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 43 NK-45 N018
	10.01.06.00427



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00417