




FGA 22 NK-45 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5



Tasarım verileri FGA 22 NK-45 N016

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3,80 mm
Yükseklik H	19,00 mm
Dış çap D1	24,2 mm
Kafa çapı Dk	10,0 mm
d2	11,7 mm
İç çap d	4,50 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	21,5 mm
Yükseklik H3	9,10 mm
Çap Dmax(S)	25,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00425

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	5,70 N
Ağırlık	2,00 g
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00425

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00425**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 21 PEEK	10.01.06.03285

