




FGA 33 NK-45 N018

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	33,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 33 NK-45 N018

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13,00 mm
Высота H	27,00 mm
Наружный диаметр D1	36,0 mm
Диаметр головки Dk	18,0 mm
Внутренний диаметр d1	16,0 mm
d2	17,0 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Высота H3	14,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00426



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	13,60 N
Вес	7,0 g
размер	33,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00426



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00426

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287

