


Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 43 NK-45 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.00427



FGA 43 NK-45 N018



Données de construction FGA 43 NK-45 N018

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	43,00
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	27,60 mm
Diamètre extérieur D1	45,9 mm
Diamètre de la tête Dk	18,0 mm
Diamètre intérieur d1	14,5 mm
d2	21,9 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	38,0 mm
Hauteur H3	17,10 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427

1

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 43 NK-45 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.00427

 **Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Rayon min. de la pièce (convexe)	60,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	22,80 N
Poids propre	10,00 g
Taille	43,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

 **Autres documentation**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00427

 **Données de commande accessoires 10.01.06.00427**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.01065
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.01066



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427

2