

Art.-Nr.: 10.01.06.00445



## 技術資料


| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 天然ゴム NK      |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| サイズ          | 32.00        |
| 折りたたみ式本数     | 2.5          |
| 接続           | G1/4-M       |
| 真空接続口        | G1/4-M       |
| ニップル材質       | アルミ          |

FSG 32 NK-45 G1/4-AG

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 41.50 mm |
| 呼び径 dn      | 4.40 mm  |
| d2          | 16.0 mm  |
| スレッドG1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1 | 11.0 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 17.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 15.0 mm  |
| 径 Ds        | 32.0 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 33.5 mm  |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

デザインデータ FSG 32 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00445



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | 天然ゴム NK                |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 45.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 35.0 mm                |
| 離脱力            | 36.90 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 12.06 N                |
| 質量             | 17.0 g                 |
| ボリューム          | 10.000 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 32.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 2.5                    |
| 製品ファミリー        | FSG                    |
| 接続             | G1/4-AG                |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.00445](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00445)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.00445

| Typ              | 製品コード                |
|------------------|----------------------|
| シールリング           | DR 32/19x2 MOS SI-15 |
| フィルターディスク        | FD 27 120            |
| 真空パッド用インサート PEEK | SPI 32 PEEK          |
| 真空パッド用カバー        | SU 30                |



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.00445

| Typ           | 製品コード                     |
|---------------|---------------------------|
| 接続ニッブル (取付ネジ) | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.06.00445

| Typ         | 製品コード            |
|-------------|------------------|
| ベローズ真空吸着パッド | FG 32 NK-45 N018 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00445](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00445)