


Сильфонные присоски (круглые)
FSG 62 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00448



FSG 62 NK-45 G1/4-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	62,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-F
Вакуумное соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 62 NK-45 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	69,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	29,5 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	29,0 mm
Диаметр Ds	62,2 mm
Диаметр Dmax(S)	65,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00448

Сильфонные присоски (круглые) FSG 62 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00448



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	137,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,01 N
Вес	59,0 g
Объем	61,122 cm ³
размер	62,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00448



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00448

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 62/42x5 MOS SI-15
Чехол присоски	SU 70



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00448

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00448

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 62 NK-45 N018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00448