




FG 32 NK-45 N018

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	32.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 32 NK-45 N018

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	37.50 mm
外径 D1	32.4 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
内径 d1	15.0 mm
d2	16.0 mm
内径 d	8.00 mm
スプリングストローク Z	15.0 mm
径 Ds	32.0 mm
高さ H3	17.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00457



技術資料

属性	値
対応ニッブルファミリー	N 018
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	35.0 mm
離脱力	36.90 N
吸着力 (-600mbar)	12.06 N
質量	9.0 g
ボリューム	9.768 cm ³
サイズ	32.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00457



データアクセサリを注文する 10.01.06.00457

Typ		製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00457