




FG 62 NK-45 N018

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
размер	62.00
Количество складок	2.5



Конструктивные данные FG 62 NK-45 N018

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13.00 mm
Высота H	54.00 mm
Наружный диаметр D1	62.0 mm
Диаметр головки Dk	18.0 mm
d2	29.5 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Ход пружины Z	29.0 mm
Диаметр Ds	62.2 mm
Диаметр Dmax(S)	65.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00459



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 018
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75.0 mm
Сила отрыва	137.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	41.01 N
Вес	52.0 g
Объем	61.122 cm ³
размер	62.00
Количество складок	2.5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00459

Заказать аксессуары для данных **10.01.06.00459**

Тип	Номер товара	
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

