


Art.-Nr.: 10.01.06.00459



FG 62 NK-45 N018

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	62,00
Número de pliegues	2,5



Datos de diseño FG 62 NK-45 N018

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	54,00 mm
Diámetro exterior D1	62,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
d2	29,5 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	29,0 mm
Diámetro Ds	62,2 mm
Diámetro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00459

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 018
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	137,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	41,01 N
Peso	52,0 g
Volumen	61,122 cm ³
Tamaño	62,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00459

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.00459**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00459