




FGAO 140x65 VU1-72 N039

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ (LxW)	140 x 65
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGAO 140x65 VU1-72 N039

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	140.00 mm
幅B1	65.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径d1	9.5 mm
内径d	15.50 mm
スプリングストロークZ	16.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	75.0 mm
真空パッド幅 Bs	65.00 mm
Ls	140.00 mm
Lmax.(S)	142.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00468



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	パルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	255.00 N
吸着力 (-600mbar)	225.00 N
質量	71.5 g
サイズ (LxW)	140 x 65
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGAO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00468



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00468