

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Art.-Nr.: 10.01.06.00497




FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGA VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres, rainure à huile en option
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE



Données de construction FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/2"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	69,00 mm
d2	80,0 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG2	8,0 mm
Dmk	55,0 mm
Allongement du ressort Z	30,0 mm
Diamètre Ds	110,0 mm
Diamètre Dmax(S)	127,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00497

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00497



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 037
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Force de rupture	420,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	295,00 N
Poids propre	332,20 g
Volume	350,000 cm ³
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00497



Données de commande accessoires 10.01.06.00497

Typ	Nombre d'article
Rond. de raccordement pour ventouse	10.01.06.00593



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.00497

Typ	Nombre d'article
Rond. de raccordement pour ventouse	10.01.06.00593
Ventouse à soufflets (ronde)	10.01.06.00492



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00497

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00497



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.00497

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	10.01.06.00492



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00497

3