Ventosa a soffietto (tondo)

FG 12 NK-45 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00558

FG 12 NK-45 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	12,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 12 NK-45 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro esterno D1	12,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	7,0 mm
Diametro Ds	12,0 mm
Altezza H3	9,00 mm
Diametro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 12 NK-45 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00558

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di strappo	3,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,18 N
Peso	1,1 g
Volume	0,747 cm^3
Misura	12,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.00558**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00558

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it