

Art.-Nr.: 10.01.06.00567



FSG 12 NK-45 M5-AG


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	12,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 12 NK-45 M5-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
d2	5,0 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	7,0 mm
Yay stroku Z	7,0 mm
Çap Ds	12,0 mm
Çap Dmax(S)	13,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 12 NK-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00567



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Çekme kuvveti	3,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1,18 N
Ağırlık	2,20 g
Cilt	0,600 cm ³
Boyut	12,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00567

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 14 PEEK
	10.01.06.03282



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00567

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00567

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 12 NK-45 N016
	10.01.06.00558



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00567