




FG 42 HT1-60 N018

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	42.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 42 HT1-60 N018

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	46.00 mm
外径 D1	43.5 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
内径 d1	15.0 mm
d2	17.8 mm
内径 d	8.00 mm
スプリングストローク Z	20.0 mm
径 Ds	42.6 mm
高さ H3	17.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00885



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 018
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	44.00 N
吸着力 (-600mbar)	14.93 N
質量	18.4 g
ボリューム	19.786 cm ³
サイズ	42.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00885



データアクセサリを注文する 10.01.06.00885

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

