

Art.-Nr.: 10.01.06.01231



FSGA 22 HT1-60 M5-AG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

### 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 22.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | M5-M         |
| 真空接続口        | M5-M         |
| ニップル材質       | アルミ          |

### デザインデータ



デザインデータ FSGA 22 HT1-60 M5-AG

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 24.00 mm |
| 呼び径 dn       | 2.50 mm  |
| d2           | 11.7 mm  |
| スレッドG1       | M5-M     |
| グリッパーの長さ LG1 | 5.0 mm   |
| スパンサイズ SW1   | 7.0 mm   |
| スプリングストロークZ  | 6.0 mm   |
| 径 Ds         | 21.5 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 25.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.01231



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 2.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm               |
| 離脱力            | 15.20 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 5.70 N                |
| 質量             | 3.10 g                |
| ボリューム          | 1.400 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 22.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                   |
| 製品ファミリー        | FSGA                  |
| 接続             | M5-AG                 |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.01231](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01231)



## 発注データ アクセサリ 10.01.06.01231

| Typ              | 本数                         |
|------------------|----------------------------|
| 真空パッド用インサート PEEK | SPI 21 PEEK 10.01.06.03285 |



## 発注データ スペアパーツ 10.01.06.01231

| Typ           | 本数                                     |
|---------------|----------------------------------------|
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123 |



## 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.01231

| Typ         | 本数                                |
|-------------|-----------------------------------|
| ベローズ真空吸着パッド | FGA 22 HT1-60 N016 10.01.06.01249 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01231](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01231)