

Art.-Nr.: 10.01.06.01241



FSG 32 HT1-60 G1/4-AG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	32,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/4"-M
Raccord de vide	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm).
Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	41,50 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	15,0 mm
Diamètre Ds	32,0 mm
Diamètre Dmax(S)	33,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.01241

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force de rupture	36,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	12,06 N
Poids propre	17,00 g
Volume	9,768 cm ³
Taille	32,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	G1/4-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01241

**Données de commande accessoires 10.01.06.01241**

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanchéité	DR 32/19x2 MOS SI-15	10.01.06.02615
Disque de filtre	FD 27 120	10.01.06.02571
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287
Couverture pour ventouse	SU 30	10.01.01.12889

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.01241**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 32 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01241



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.01241

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FG 32 HT1-60 N018	10.01.06.01254



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241