

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 20 HT1-60 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.01253



FG 20 HT1-60 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 20 HT1-60 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	22,10 mm
Diamètre extérieur D1	20,0 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	10,5 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Hauteur H3	9,00 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01253

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 20 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01253



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force de rupture	12,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,20 N
Poids propre	2,40 g
Volume	2,298 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01253



Données de commande accessoires 10.01.06.01253

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 21 PEEK	10.01.06.03285



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01253