

Art.-Nr.: 10.01.06.01549




FGA 13 PVC-50 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	13.00
折りたたみ式本数	1.5

真空パッド FGA PVC は真空パッド (ゴムのみ) または取付ネジが付属した状態で納品されます。以下の製品で構成されています:

- 真空パッド FGA PVC – 様々な径をラインアップ
- 接続ネジ (取付ネジ) SA-NIP – 様々なネジをラインアップ



デザインデータ FGA 13 PVC-50 N016

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	6.60 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	12.8 mm
ヘッド径 Dk	7.9 mm
d2	6.6 mm
内径d	4.00 mm
スプリングストロークZ	5.5 mm
径 Ds	12.9 mm
径 Dmax(S)	14.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.01549



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
離脱力	5.50 N
吸着力 (-600mbar)	1.70 N
質量	0.7 g
ボリューム	0.627 cm ³
サイズ	13.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01549



データアクセサリを注文する 10.01.06.01549

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-IG DN250
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-IG DN310
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01549