




FGA 6 SI-55 N004

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	6.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FGA 6 SI-55 N004

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	9.00 mm
Dış çap D1	7.5 mm
Kafa çapı Dk	7.2 mm
İç çap d1	5.8 mm
d2	3.0 mm
İç çap d	3.70 mm
Yay stroku Z	2.0 mm
Çap Ds	5.7 mm
Yükseklik H3	3.20 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01571

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0.40 N
Ağırlık	0.2 g
Boyut	6.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01571

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01571**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 6 PEEK	10.01.06.03279

