




FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

シールリング付きベローズ真空パッドは、様々なサイズをラインアップしています。シールリングが付属した状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.00 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	16.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	16.0 mm
径 Dmax(S)	38.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01666



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
質量	15.6 g
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01666

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01666