

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Art.-Nr.: 10.01.06.01668




FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Der Balgsauggreifer mit Dichtring, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit angeklebtem Dichtring geliefert.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45,0 Shore A
Baugröße	33,00
Faltenanzahl	1,5
Anschluss	G1/4"-IG
Nippelwerkstoff	Aluminium



Konstruktionsdaten FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	46,60 mm
Nenndurchmesser dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	9,0 mm
Durchmesser Ds	16,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	38,0 mm



Balgsauggreifer (rund)

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.01668



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45,0 Shore A
Gewicht	15,70 g
Baugröße	33,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FSGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.01668



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01668

2