

Art.-Nr.: 10.01.06.01668




FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

シールリング付きベローズ真空パッドは、様々なサイズをラインアップしています。シールリングが付属した状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-F
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



デザインデータ FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

属性	価値
高さ H	46.60 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	16.0 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	9.0 mm
径 Ds	16.0 mm
径 Dmax(S)	38.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01668

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
質量	15.7 g
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01668