




SABT 80 NBR-60

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ

属性	価値
高さ H	39.00 mm
外径 D1	86.0 mm
ヘッド径 Dk	40.0 mm
内径 d	19.00 mm
スプリングストローク Z	14.3 mm
径 Ds	83.0 mm
径 Dmax(S)	86.0 mm

デザインデータ SABT 80 NBR-60

ベローズ真空吸着パッド SABT 80 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.06.01879

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
質量	47.5 g
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SABT

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01879



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01879