


Art.-Nr.: 10.01.06.01942



FG 23 PVC-50 N057

真空パッド FG PVC は真空パッド (ゴムのみ) または取付ネジが付属した状態で納品されます。以下の製品で構成されています:

- 真空パッド FG PVC – 様々な径をラインアップ
- 接続ネジ (取付ネジ) SA-NIP – 様々なネジをラインアップ



デザインデータ FG 23 PVC-50 N057

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	23.00
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	11.30 mm
高さ H	25.50 mm
外径 D1	22.3 mm
ヘッド径 Dk	17.0 mm
d2	12.9 mm
内径 d	11.00 mm
スプリングストローク Z	9.5 mm
径 Ds	22.3 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.01942


 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 057
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	15.00 N
吸着力 (-600mbar)	6.60 N
質量	3.5 g
ポリウム	3.864 cm ³
サイズ	23.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01942


 データアクセサリを注文する **10.01.06.01942**

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N057 G1/8-AG DN510	10.01.06.03573
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N057 G1/8-IG DN510	10.01.06.03574