




FGA 22 PVC-50 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Boyut	22.00
Körük Sayısı	1.5

Vantuz FGA PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA PVC tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipel - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FGA 22 PVC-50 N016

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	9.00 mm
Yükseklik H	19.00 mm
Dış çap D1	24.2 mm
Kafa çapı Dk	10.0 mm
d2	11.5 mm
İç çap d	4.80 mm
Yay stroku Z	6.5 mm
Çap Ds	21.5 mm
Çap Dmax(S)	25.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01947

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 016
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	16.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5.30 N
Ağırlık	1.8 g
Cilt	2.300 cm ³
Boyut	22.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01947

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01947**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN250
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN310
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01947