

接続ニップル (取付ネジ)

# SA-NIP N019 G1/4-IG DN820




Art.-Nr.: 10.01.06.01960



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

## 技術資料

対応ニップルファミリー	N 019
材質	アルミ
グリップの長さ L1	38.00 mm
呼び径 dn	8.20 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スパナサイズ SW2	8.0 mm
グリップの長さ	15.00 mm



デザインデータ SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

## デザインデータ

グリップの長さ L1	38.00 mm
グリップの長さ L2	19.00 mm
グリップの長さ L	15.00 mm
外径 D2	13.5 mm
外径 D	20.00 mm
呼び径 dn	8.20 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スパナサイズ SW2	8.0 mm
グリップの長さ L3	4.00 mm

## 技術資料

対応ニップルファミリー	N 019
質量	17.80 g
材質	アルミ