


Art.-Nr.: 10.01.06.01975



FGA 19 PVC-50 N056

真空パッド FGA PVC は真空パッド (ゴムのみ) または取付ネジが付属した状態で納品されます。以下の製品で構成されています:

- 真空パッド FGA PVC – 様々な径をラインアップ
- 接続ネジ (取付ネジ) SA-NIP – 様々なネジをラインアップ



デザインデータ FGA 19 PVC-50 N056

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	19.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	8.20 mm
高さ H	18.70 mm
外径 D1	19.0 mm
ヘッド径 Dk	13.0 mm
d2	12.2 mm
内径 d	6.60 mm
スプリングストローク Z	6.0 mm
径 Ds	19.0 mm
径 Dmax(S)	21.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.01975

 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 056
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	10.00 N
吸着力 (-600mbar)	5.90 N
質量	1.5 g
ポリウム	2.024 cm ³
サイズ	19.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01975

 データアクセサリを注文する 10.01.06.01975

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N056 M5-AG DN200	10.01.06.03080
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N056 G1/8-AG DN400	10.01.06.03571
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N056 G1/8-IG DN400	10.01.06.03572