


Art.-Nr.: 10.01.06.02288

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	52 x 25
Número de pliegues	2,5
Conexión	G1/8-IG
Material de la boquilla	Aluminio


FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

La ventosa FSGB-R (pieza elastomérica + placa de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo FGB-R – pieza elastomérica, disponible en diversas dimensiones (L x An)
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGB-R

Accesorios disponibles: marco de apoyo

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	52,00 mm
Anchura B1	25,00 mm
Altura H	32,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	6,0 mm
Recorrido de resorte Z	15,0 mm
Anchura de ventosa Bs	25,00 mm
Ls	52,00 mm
Lmáx.(S)	54,50 mm
Bmáx(S)	27,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue

Datos de diseño FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02288

Art.-Nr.: 10.01.06.02288

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,00 N
Peso	34,0 g
Dimensión (LxAn)	52 x 25
Volumen	16,000 cm ³
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FSGB-R

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02288

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.02288**

Typ	n
Marco de apoyo	ST-RAHM 50x23 1
	10.01.06.02276

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.02288**

Typ	n
Ventosa de fuelle (rectangular)	FGB-R 52x25 SI-50
	10.01.06.01116

