

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Dimensione (l x l)	60 x 29
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/8-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGB-R (parte in elastomero + piastra di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGB-R – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (l x l) e materiali
- Piastra di connessione in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGB-R

Accessori disponibili: telaio di supporto



Dati di costruzione FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	60,00 mm
Larghezza B1	29,00 mm
Altezza H	32,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Freccia elastica Z	14,0 mm
Larghezza ventosa Bs	29,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	32,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 La freccia elastica specificata è da utilizzarsi con un telaio di sostegno in ogni piega

Art.-Nr.: 10.01.06.02289

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	36,00 N
Peso	47,0 g
Dimensione (lxl)	60 x 29
Volume	22,000 cm ³
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSGB-R

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02289

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02289**

Typ		codice articolo
Telaio di supporto	ST-RAHM 56x25 1	10.01.06.02277

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.02289**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (rettang.)	FGB-R 60x29 NBR-50	10.01.06.01117

